

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/pakowarka-prozniowa-se-serie-500-dl-listwy-420420-mm-p-8498.html>

## PAKOWARKA PRÓŻNIOWA SE SERIE 500 dł. listwy 420+420 mm

Cena brutto	<b>14 533,94 zł</b>
Cena netto	<b>11 816,21 zł</b>
Numer katalogowy	<b>23077</b>
Kod producenta	<b>1140642</b>
Producent	<b>Hendi</b>
wymiary	<b>625x537x(H)513</b>
moc	<b>750</b>
wymiary komory	<b>560x430x(H)183</b>
Wydajność pompy	<b>20 m3/h</b>
długość listwy	<b>420+420</b>
napięcie	<b>230</b>
waga	<b>80</b>
model	<b>SE-520</b>
maks. ciśnienie próżni	<b>2 mbar</b>

### Opis produktu

Pakowarki próżniowe SE pozwalają na przedłużenie czasu przechowywania produktów surowych lub poddanych już obróbce termicznej, bez utraty ich wagi, wilgotności oraz bez mieszania smaków i zapachów. Idealnie nadaje się także do celów niespożywczych do pakowania produktów „non-food” w celu zmniejszenia wymiarów opakowania. Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa z przezroczystego poliwęglanu, o wysokiej trwałości. Wszystkie modele wyposażone są w pompy Busch, oraz bezprzewodowe listwy zgrzewające ułatwiające czyszczenie i zwiększające trwałość opakowań (Modele serii SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposażone w dwie listwy zgrzewające). Listwy zgrzewające wyposażone w zakrzywione grzałki umożliwiające usunięcie pozostałości produktu i gwarantujące szczelność zgrzewu. Specjalny czujnik kontrolujący parametry próżni. Program „odsysania etapami” przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze. Funkcja marynowania produktów. Układ bezpieczeństwa z zabezpieczeniem maksymalnego czasu działania lub błędu próżni. Program suszenia pompy, pozwalający na przedłużenie okresu użyteczności. Wizualny wskaźnik poziomu oleju w pompie. Licznik godzin pracy wskazujący na konieczność wymiany oleju. Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpieczeństwa i higieny. Poziom hałas: 75 dB. Wyświetlacz: Podświetlany włącznik urządzenia [ON/OFF]. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy. Przycisk ustawienia poziomu próżni (1-99%). Przycisk ustawienia dodatkowego czasu próżni (1-15 sekund). Przycisk nawigacyjny „+”. Przycisk nawigacyjny „-”. Przycisk funkcji „Vac-Norm”. Przycisk funkcji „progresywna dekompresja”. Przycisk ustawienia czasu zgrzewania (0-7 sekund). Film: [www.youtube.com/?v=QlpSulzsCu8](http://www.youtube.com/?v=QlpSulzsCu8)