

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/pakowarki-prozniowe-se-seria-600-dl-listwy-465465-mm-p-8562.html>

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIA 600 dł. listwy 465+465 mm

Cena brutto	21 801,44 zł
Cena netto	17 724,75 zł
Numer katalogowy	23079
Kod producenta	1140651
Producent	Hendi
wymiary	740x566x(H)997
wydajność pompy BUSCH	40 m3/h
długość listwy	465+465
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar
Wydajność pompy	40 m3/h
model	SE-604 CC
wymiary komory	672x481x(H)200
waga	145
moc	1100 W/230 lub 400V

Opis produktu

Pakowarki próżniowe SE pozwalają na przedłużenie czasu przechowywania produktów surowych lub poddanych już obróbce termicznej, bez utraty ich wagi, wilgotności oraz bez mieszania smaków i zapachów. Idealnie nadaje się także do celów niespożywczych do pakowania produktów „non-food” w celu zmniejszenia wymiarów opakowania. Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa z przezroczystego poliwęglanu, o wysokiej trwałości. Wszystkie modele wyposażone są w pompy Busch, oraz bezprzewodowe listwy grzewcze ułatwiające czyszczenie i zwiększające trwałość opakowań (Modele serii SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposażone w dwie listwy grzewcze). Listwy grzewcze wyposażone w zakrzywione grzałki umożliwiające usunięcie pozostałości produktu i gwarantujące szczelność zgrzewu. Specjalny czujnik kontrolujący parametry próżni. Program „odsysania etapami” przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze. Funkcja marynowania produktów. Układ bezpieczeństwa z zabezpieczeniem maksymalnego czasu działania lub błędu próżni. Program suszenia pompy, pozwalający na przedłużenie okresu użyteczności. Wizualny wskaźnik poziomu oleju w pompie. Licznik godzin pracy wskazujący na konieczność wymiany oleju. Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpieczeństwa i higieny. Poziom hałas: 75 dB. Wyświetlacz: Podświetlany włącznik urządzenia [ON/OFF]. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy. Przycisk ustawienia poziomu próżni (1-99%). Przycisk ustawienia dodatkowego czasu próżni (1-15 sekund). Przycisk nawigacyjny „+”. Przycisk nawigacyjny „-”. Przycisk funkcji „Vac-Norm”. Przycisk funkcji „progresywna dekompresja”. Przycisk ustawienia czasu grzewania (0-7 sekund). Film: www.youtube.com/?v=QlpSUIzsCu8