

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/pakowarki-prozniowe-se-seria-800-dl-listwy-581581-mm-p-8610.html>

## PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIA 800 dł. listwy 581+581 mm

Cena brutto	<b>32 298,94 zł</b>
Cena netto	<b>26 259,30 zł</b>
Numer katalogowy	<b>23086</b>
Kod producenta	<b>1140697</b>
Producent	<b>Hendi</b>
moc	<b>2200 W/230 lub 400V</b>
wymiary komory	<b>864x603x(H)215</b>
Wydajność pompy	<b>100 m3/h</b>
długość listwy	<b>581+581</b>
wymiary	<b>960x757x(H)998</b>
waga	<b>250</b>
model	<b>SE-810 CC</b>
maks. ciśnienie próżni	<b>0,5 mbar</b>
wydajność pompy BUSCH	<b>100 m3/h</b>

### Opis produktu

Pakowarki próżniowe SE pozwalają na przedłużenie czasu przechowywania produktów surowych lub poddanych już obróbce termicznej, bez utraty ich wagi, wilgotności oraz bez mieszania smaków i zapachów. Idealnie nadaje się także do celów niespożywczych do pakowania produktów „non-food” w celu zmniejszenia wymiarów opakowania. Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa z przezroczystego poliwęglanu, o wysokiej trwałości. Wszystkie modele wyposażone są w pompy Busch, oraz bezprzewodowe listwy zgrzewające ułatwiające czyszczenie i zwiększające trwałość opakowań (Modele serii SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposażone w dwie listwy zgrzewające). Listwy zgrzewające wyposażone w zakrzywione grzałki umożliwiające usunięcie pozostałości produktu i gwarantujące szczelność zgrzewu. Specjalny czujnik kontrolujący parametry próżni. Program „odsysania etapami” przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze. Funkcja marynowania produktów. Układ bezpieczeństwa z zabezpieczeniem maksymalnego czasu działania lub błędu próżni. Program suszenia pompy, pozwalający na przedłużenie okresu użyteczności. Wizualny wskaźnik poziomu oleju w pompie. Licznik godzin pracy wskazujący na konieczność wymiany oleju. Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpieczeństwa i higieny. Poziom hałas: 75 dB. Wyświetlacz: Podświetlany włącznik urządzenia [ON/OFF]. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy. Przycisk ustawienia poziomu próżni (1-99%). Przycisk ustawienia dodatkowego czasu próżni (1-15 sekund). Przycisk nawigacyjny „+”. Przycisk nawigacyjny „-”. Przycisk funkcji „Vac-Norm”. Przycisk funkcji „progresywna dekompresja”. Przycisk ustawienia czasu zgrzewania (0-7 sekund). Film: [www.youtube.com/?v=QlpSULzsCu8](http://www.youtube.com/?v=QlpSULzsCu8)